

品番：EA316A-4A

品名：酸素調整器(関東式雌ネジ) / 乾式安全器内蔵型)



販売価格	30,800円(税抜) / 33,880円(税込)		
カタログ価格	30,800円(税抜) / 33,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/15 02:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0068ページ		



仕様

接続	関東式(雌ねじ)	サイズ(W×D×H)mm	24×19×16.5
重量(g)	1530	使用範囲(MPa)1次側	15
使用範囲(MPa)2次側	0.1~0.99MPa		
酸素用			
ナットタイプ			
逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付			
突起部が少ないコンパクトボディ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.