品番: EA316AA-2A

品名:酸素調整器(関東式・雌ネジ/保護カバー付)



販売価格	21,100円 (税抜)/23,210円(税込)				
カタログ価 格	21,100円(税抜)/23,210円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/21 05:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0069ページ				





仕様

使用範囲(MPa)1次側	15	使用範囲(MPa)2次側	0.1~0.99		
接続	関東式(雌ねじ)	適用ガス	酸素		
1次側圧力計	0~25Mpa	2次側圧力計	0~2.5Mpa		
材質	本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅	重量	1.55kg		
標準流量	35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)				
逆流防止器は付いておりません					

保護カバー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.