


品番 : EA316DA

品名 : チッソガス調整器



販売価格	84,600円(税抜)／93,060円(税込)		
カタログ価格	84,600円(税抜)／93,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/19 01:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



仕様

1次側使用範囲	15MPa以下	2次側使用範囲	1.0～8.0MPa
用途	ガス圧テスト用	適用ガス	O2・N2・Arなど
1次側圧力計	0～25MPa	2次側圧力計	0～16MPa
標準流量	100m3/h(標準状態:N2)	入口接続	W22山 14袋ナット(右)
出口接続	ニップル付 ニップルを外すとM16×P1.5(外)です。 EA316D-10のM16×P1.5(内)側との接続可能です。	材質	本体:C3771B ダイヤフラム:SUS316 シート:C3604B
重量	2.3kg	使用温度範囲	-10～60°C
CV値	0.058		

各種高圧ガス設備や製造設備の精密試験等に適した圧力調整器です。

高い圧力を充填された容器に使用でき、二次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の精密試験等に適した圧力調整器です。

軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

