

品番 : EA318ZD

品名 : AC100V/ 50-200℃ 溶接棒乾燥機



販売価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
カタログ価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/01 03:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0080ページ		



#### 仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-D200
設定温度	50~200℃ 無段階(サーモスタット付) 乾燥時は縦置きでご使用ください。	サイズ	140×515×240(H)mm
入力電源	AC100V 50/60Hz	収納溶接棒	最長450mm
収納量	最大:5kg	重量	3kg
消費電力	100W	入力ケーブル	3芯 0.75mm <sup>2</sup> -約2m

溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.