


品番：EA321AE

品名：除電器(付ナ付^-)



販売価格	54,000円(税抜)／ 59,400円(税込)			
カタログ価格	54,000円(税抜)／59,400円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/22 16:51現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-1683
電源	ACアダプタ、AC100V、50/60Hz	消費電力	約1.5VA
放電方式	直流コロナ放電(双極性)	除電範囲	距離:電極より10～30cm、面積:電極より30cm×30cm
除電性能	5kV帯電時の距離/除電時間 10cm /1秒、20cm/4秒、30cm/15秒、50cm/70秒	周囲温湿度	0～40℃、80%RH以下
オゾン濃度	+側放電針:0.07PPM、-側放電針: 0.25PPM（放電針から1cmの距離で測定）	放電電極針	タングステン(φ0.9×17mm)、寿命約10,000時間
サイズ	112(W)× 92(D)× 60(H)mm	重量	約300g(スタンド込み)

幅広い用途に最適な風の出ない直流式
強力除電 電極より10cm～50cmの範囲をすばやく除電。(5kV帯電時、距離10cmで約1秒)
本体わずか112(W)92(D)×60(H)mmと小型。卓上でもラインでも使用可能。
送風がなく、結果に影響を受けやすい粉末などの精密計量などに最適。
置くだけで簡単に設置OK。上下角度の変更も可能。
直流式。

イオン到達距離が長く、狭い所や離れた帯電物の除電にも有効。

長寿命 約10,000時間

タングステン放電電極針は交換可能。

幅広い用途

粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなど。

代替品



品番 EA321AE-1

コメント 変更点:逆帯電のリスク削減

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.