

品番：EA323HD

品名：半田吸取器



販売価格	89,300円(税抜)／98,230円(税込)		
カタログ価格	89,300円(税抜)／98,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FM204-02
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	120W
プラグ形状	2極接地型プラグ	設定温度範囲	350～450℃
リップル温度	無負荷時±5℃ ステーション部	出力	AC 24V
真空発生方法	ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ	到達真空圧力	80kPa (600mmHg)
吸込流量	15L/min.	サイズ	160(W)×225(D)×120(H)mm
重量	3.7kg こて部	ノズルアース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV	ヒーター	コンポジットヒーター
コード長さ	1.2m	全長	180mm (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
重量	65g (ノズルΦ1.0mmを付けた場合) ※吸込流量は、ステーションのフィルターケース吸込口にて計測した流量です。 ※全長と重量はコード・ホースを除きます。	付属品	こて台 (クリーニングスポンジ付)、セラミックペーパーフィルター10個 (交換用)、 クリーニングドリル (加熱芯用)、フィルターパイプ組品2個 (本体に装着と交換)

			用-各1個)、カード、 除去器、中継コード、ノズルリムーバー、 ガン用グリップ、電源コード
真空ポンプ内蔵型で、熱回復性に優れたはんだ除去器			
デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に			
こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減			
ガンタイプとストレートタイプの2通りの使い方ができます。			
ノズル別売	EA323HD-3		

代替品

	品番	EA323MA-1A
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.