

品番：EA323MA-1A

品名：強力型半田吸取機



販売価格	102,900円(税抜) / 113,190円(税込)		
カタログ価格	102,900円(税抜) / 113,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0702ページ		



※ヒート交換器でヒーター交換が可能です。



万一、はんだ詰まりが発生した場合は、大型LCDの吸引ゲージではんだ詰まりが確認できます。



吸引ゲージ 基まのサイン



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FR410-82
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	電源: 190W こて部: 140W(24V)
設定温度範囲	330~450℃	リップル温度	無負荷時±5℃
プラグ形状	2極接地型プラグ		
<ステーション部>			
出力	AC24V	真空発生方法	ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
到達真空圧力	80kPa (600mmHg)	吸込流量	15L/min.
サイズ	165(W)×244(D)×137(H)mm	重量	4.8kg
<こて部>			
タイプ	ガン	消費電力	140W(24V)
ノズルアース間抵抗	<2Ω	リーク電圧	<2mV
ヒーター	コンポジットヒーター	コード長さ	1.2m
全長	ノズル装着時: 168mm	重量	ノズル装着時: 190g
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器			

140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適
極小ランド径や狭小スペースの半田吸い取り作業にも対応
ヒーター後方まで加熱部を伸ばすことで、吸い取ったはんだを確実にフィルターパイプに送り込み、はんだ詰まりを軽減します。
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします。
クイックチェンジ機構のこて部採用、ワンアクションでノズルを取り外せます。
半田詰まりが発生した場合、大型LCDの吸引ゲージで半田詰まりが確認できます。
ポンプの汚れを防止するフィルターを大型化
フラックスによる汚れ具合が目視で確認できる透明フィルターカバー付き
ねじを3本外すだけでヒーター交換が可能です。
φ1mmノズル(EA323MA-15)、メンテナンス道具一式を収納できるツールボックス付き
鉛フリー半田対応
RoHS規制対応
ESD SAFE 静電気対策品
※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.