

品番：EA323MA-2

品名：AC100V/320W 半田吸取器(超強力型)



販売価格	147,000円(税抜)／ 161,700円(税込)		
カタログ価格	147,000円(税抜)／161,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/21 02:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0702ページ		



300Wの圧倒的なパワーで、今まではんだを溶かすこともできなかった高熱容量・高放熱基板ではんだ吸取り作業が可能に

仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FR400-82
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルφ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルφ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルφ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書			
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	320W
出力	AC29V	サイズ	ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mm こて部:183mm(全長・ノズルφ1.0mm装着時)
重量	ステーション部:5.7kg こて部:270g(ノズルφ1.0mm装着時)	吸込流量	15L/min.
プラグ形状	2極接地型プラグ	設定温度範囲	350～500℃
リップル温度	無負荷時±5℃	タイプ	ガン
リーク電圧	<2mV	真空発生方法	ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
到達真空圧力	80kPa(600mmHg)	ノズルアース間抵抗	<2Ω
コード長さ	1.2m		

真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.