

品番：EA323MB-2A

品名：半田吸取機



販売価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 20:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0692ページ		



## 仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FR301-82
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	98W
設定温度範囲	350~500℃	サイズ	215(W)×226(H)mm(ノズル装着時)
重量	520g(コード除く)	プラグ形状	2極接地型プラグ
ヒーター	セラミックヒーター		

高精度温度コントロール機能搭載

無段階のダイヤル式で温度設定が簡単です。

CALで微調整も可能で、設定温度に達するとLEDランプが点滅してお知らせします。

加熱芯にガード付きで、はんだ詰まりを軽減します。

付属の工具でワンタッチのノズル交換が可能となり、タクトタイムのロスを最小限に抑えられます。

簡易こて台付き、加熱部によるヤケドや事故を防止します。

作業後、ノズルが熱いままでもケースに収納できるキャリングケース付き

電源スイッチが手元に、ちょっと作業中断という時に便利です。

鉛フリー半田対応

RoHS規制対応

※適用ノズルは下記のその他関連商品をご覧ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.