

品番：EA323MB-2A

品名：半田吸取機



販売価格	28,400円(税抜) / 31,240円(税込)		
カタログ価格	28,400円(税抜) / 31,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 81 (2025/05/06 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0702ページ		



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FR301-82
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	98W
サイズ	215(W)×226(H)mm	重量	520g(除コード)
プラグ形状	2極接地型プラグ	ノズルアース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV	真空発生方法	ダイヤフラムポンプ
到達真空圧力	81kPa (610mmHg)	吸込流量	11L/min
設定温度	350~500℃	ヒーター	セラミックヒーター
φ1mmノズル(EA323MA-19)、簡易こて台、樹脂ケース付			
加熱芯の改良ではんだ詰まりを軽減			
フィルターパイプのメンテナンス性が向上			
付属のノズルレンチで安全・簡単にノズルを交換			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.