


品番：EA330AA

品名：アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用)



販売価格	83,100円(税抜) / 91,410円(税込)		
カタログ価格	83,100円(税抜) / 91,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/09 14:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0068ページ		



仕様

セット内容	<ul style="list-style-type: none">バーナー本体レギュレーター(ゲージ付)ホース(3m)ガット特殊火口(φ10mm)逆火防止器点火ライター圧力ゲージボンベスタンド(全長400mm)	能力	軟口ウ: 3/4" ~ 2" 銀口ウ: 1/2" ~ 1.3/8"
ホース内径	5.5mm	圧力計取付ねじ	2分
ガスの流量	144リットル/h	重量	5.6kg(ボンベは含まず)

アセチレンボンベ用

酸素なしで強力な火力が得られます。

燃焼音は問題ありません。

アセチレンボンベは付属していません。

※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。

※重要※

高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、十分に注意して従事してください。また、作業者は必ず「ガス溶接技能講習終了証」「ガス溶接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者(もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者)しか操作できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.