


品番 : EA330FA-2

品名 : 1500°C プロパンバーナー



販売価格	25,700円(税抜)／28,270円(税込)		
カタログ価格	25,700円(税抜)／28,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 19:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1400ページ		



## 仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	L-8
火炎温度	約1500°C	炎形状	棒状炎(火炎長:約800mm)
熱量	約116.3kw(100000kcal/h)	重量	2.09kg
全長	920mm(ホースを除く)	ホース長	3m
ボンベ取付オスネジ	22.5mm左ネジ	火口サイズ	75mm
道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に有効です。			
プロパンボンベに直接繋げられます。			
握りやすい形状の硬質樹脂グリップ			
炎の長さは約800mmを誇る棒状炎。			
高熱量により、道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。			
※ご使用の際は付属の取扱説明書に従って正しく操作してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.