

品番：EA330FA-2

品名：1500℃ プロパンバーナー



販売価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
カタログ価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 02:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1400ページ		



仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	L-8
火炎温度	約1500℃	炎形状	棒状炎(火炎長:約800mm)
熱量	約116.3kw(100000kcal/h)	重量	2.09kg
全長	920mm(ホースを除く)	ホース長	3m
ボンベ取付オスネジ	22.5mm左ネジ	火口サイズ	75mm

道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に有効です。

プロパンボンベに直接繋がられます。

握りやすい形状の硬質樹脂グリップ

炎の長さは約800mmを誇る棒状炎。

高熱量により、道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。

※ご使用の際は付属の取扱説明書に従って正しく操作してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.