

品番：EA334B

品名：850 x850mm 耐熱作業シート



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 68 (2026/04/10 06:51現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0073ページ		



溶接ノロで絨毯、リノリウム等をこがす心配がありません


#### 仕様

材質	外材:シリカファイバークロス 内材:セラミックブランケット	連続使用可能温度	1000℃
瞬間耐熱温度	1650℃	融点	1760℃
サイズ	約850×850mm	重量	約600g
厚み	0.75mm	用途	壁沿の配管(鋼管・エンピ管)作業の トーチ炎、バーナー炎から壁板・クロス を守る完全不燃の断熱マットです。

溶接ノロでジュータン、リノリウム等をこがす心配がありません。

EA335Bフレームマット等と併用して下さい。

#### 代替品

	品番 EA334BB-1A コメント
--	-----------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.