


品番：EA334BB-4A

品名：1720x2920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)



販売価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 08:25現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0073ページ		



仕様

サイズ	1720×2920mm	厚み	約0.8mm
連続使用可能温度	1000℃以下	瞬間耐熱温度	1650℃
材質	シリカファイバー		
ハトメ付(φ12mm/20個)			
シリカ(SiO ₂)を主成分とした 無機繊維のシート			
表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。)			
柔軟性に優れた耐熱素材			
耐薬品性に優れています。			
薄手の為取り扱いに優れています。			
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。			
徐冷・遮熱用途に使用。			
水をまきますと、より一層効果的です。			
溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに。			
自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。			
JIS A 1323 A種 合格品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.