


品番 : EA334C-12

品名 : 920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付)



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/14 14:26現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0074ページ		



カタログ訂正

24/05/27 誤:ハトメ付(4隅)、正:ハトメ付(9025 No.55,56)

### 仕様

サイズ	920×1920mm	厚み	1mm
瞬間耐熱温度	1300℃	ハトメ径	φ12mm
材質	特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)	連続使用可能温度	250℃
重量	1.4kg	用途	溶接用シート、溶断用シート、建築工 用シート、電気工用シート、炉前用 シート、断熱カーテン、溶接用前掛等 にご使用ください。
ハトメ数	12個		

JIS A 1323A種合格品

生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。

耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。

四方を折り返し縫製し、ハトメ(φ12mm)打ちをしています。

杉綾織で引張に優れています。

両面使用できます。

※国土交通省の不燃認定には適合していません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.