


品番：EA334C-16

品名：1920x2920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 37,600円(税抜) / 41,360円(税込) | | |
| カタログ価格 | 37,600円(税抜) / 41,360円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/04 20:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0073ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------------|----------|---|
| サイズ | 1920×2920mm | 厚み | 1mm |
| 瞬間耐熱温度 | 1300℃ | ハトメ径 | φ12mm |
| 材質 | 特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) | 連続使用可能温度 | 250℃ |
| 重量 | 4.2kg | 用途 | 溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前掛等にご使用ください。 |
| ハトメ数 | 20個 | | |

JIS A 1323A種合格品

生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。

耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。

四方を折り返し縫製し、ハトメ(φ12mm)打ちをしています。

杉綾織で引張に優れています。

両面使用できます。

※国土交通省の不燃認定には適合していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.