


品番：EA334C-16

品名：1920x2920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付)



販売価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
カタログ価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/04 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0073ページ		



仕様

サイズ	1920×2920mm	厚み	1mm
瞬間耐熱温度	1300℃	ハトメ径	φ12mm
材質	特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)	連続使用可能温度	250℃
重量	4.2kg	用途	溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前掛等 にご使用ください。
ハトメ数	20個		

JIS A 1323A種合格品

生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。

耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。

四方を折り返し縫製し、ハトメ(φ12mm)打ちをしています。

杉綾織で引張に優れています。

両面使用できます。

※国土交通省の不燃認定には適合していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.