


品番：EA334C-31

品名：1000mmx20m 溶接作業不燃シート(高耐久性)



販売価格	125,000円(税抜) / 137,500円(税込)		
カタログ価格	125,000円(税抜) / 137,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 07:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0073ページ		



#### 仕様

サイズ	1000mm×20m	厚み	1.2mm
連続使用可能温度	300℃	瞬間耐熱温度	1400℃
色	グレー	材質	耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプ

19mmの鋼板をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした。  
(※この試験は、公的なものでなく保証するものではありません)

シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)。繰返し両面使用可能です。

従来品より厚みを増し、耐久性がアップ。重量感があり安定します。

引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群

アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。

JIS A 1323 A種適合品

※受けた火花をはじきます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

