

品番：EA334C-42

品名：920x1920mm 溶接作業不燃シート



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/24 20:34現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0073ページ		



仕様

サイズ	920×1920mm	厚み	0.8mm
連続使用可能温度	250℃	瞬間耐熱温度	1300℃
材質	特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)	重量	800g

周囲折返しの上、ハトメを取付けています。

ちょっとした溶接作業火花向け

防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。

軽量で柔軟性に優れています。

綾織で、引張に優れています。

シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。

JIS A 1323 C種適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.