

品番：EA334C-46

品名：1920x2920mm 溶接作業不燃シート



販売価格	30,700円(税抜) / 33,770円(税込)		
カタログ価格	30,700円(税抜) / 33,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 22:20現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0073ページ		



仕様

サイズ	1920×2920mm	厚み	0.8mm
連続使用可能温度	250℃	瞬間耐熱温度	1300℃
材質	特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)	重量	2400g
周囲折返しの上、ハトメを取付けています。			
ちょっとした溶接作業火花向け			
防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。			
軽量で柔軟性に優れています。			
綾織で、引張に優れています。			
シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。			
JIS A 1323 C種適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.