

品番：EA338AK-10

品名：φ38mm/215mm パイプカッター(塩ビφ17°用)



販売価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
カタログ価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



〈切断能力〉	
切断材料	切断能力
硬質塩化ビニール管	φ38mmまで
投機塩化ビニール管	φ38mmまで
ポリエチレン管	φ38mmまで
保麗レン管	φ38mmまで
ポリブテン管	φ38mmまで
ポリブタン管	φ38mmまで



〈仕様〉	
品名	パイプカッター
品番	EA338AK-10
重量	300g
全長	215mm
切断径	φ38mm
材質	本体:アルミ材 ブレード:ステンレス
用途	硬質塩化ビニール管やHI管、ポリエチレン管、ポリブデン等の切断が可能
特徴	冬場もパイプが割れにくい特殊刃採用

キワ切りに最適

仕様

全長	215mm	切断能力	φ38mm
用途	硬質塩化ビニール管やHI管、ポリエチレン管、ポリブデン等の切断が可能	重量	300g
材質	本体:アルミ材 ブレード:ステンレス		

冬場もパイプが割れにくい特殊刃採用

代替品

	品番 EA338AK-41 コメント 変更点:色
--	-----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.