


品番：EA338AK-20

品名：φ38mm/215mm パイプカッター(塩ビ用・G付)



販売価格	4,620円(税抜)／5,082円(税込)		
カタログ価格	4,620円(税抜)／5,082円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



キワ切りに最適

仕様

全長	215mm	切断能力	φ38mm
用途	硬質塩化ビニール管、ビニール電線管、保温材付塩ビ管等の切断が可能	重量	300g
材質	本体:アルミ材 ブレード:ステンレス	注意	成形時のクランプ固定などで加工痕が残る場合がありますが、品質には問題ありません
グリップ付の為、握りやすくすべりません。			
冬場でもパイプが割れにくい特殊刃採用			

代替品

	品番	EA338AK-41
	コメント	変更点:色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

