品番：EA338AK-25

品名：φ48mm/230mm パイプカッター(塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ用)

販売価格	5,940円（税抜）／ 6,534円（税込）			
カタログ価格	5,940円（税抜）／6,534円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/28 00:15現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				




従来品に比べ刃全開時の幅が狭く、取り回しが便利です

仕様

切断能力	φ48mm（VP40）	全長	230mm
材質	本体：アルミ材 ブレード：鋼	重量	305g

〈材料別切断能力〉
・硬質塩化ビニール管：0～VP40(48mm)
・硬質ビニール電線管：0～HIVE40(48mm)
・HIV管：0～HIVP40(48mm)
・保湿材付塩ビ管：0～φ48
・ポリエチレン管：0～φ48
・ポリブデン管：0～φ48
・ガス管：0～PE42

従来品に比べ刃全開時の幅が狭く、取り回しが便利です。

実作業スペースは約150mmのコンパクト仕様

給水パイプもサドル（止め具）を外さず切断できます。

モールアタッチメント付で電線モールも綺麗にカットできます。45°切りにも対応！

ラチェット式

代替品

品番　EA338AK-42

コメント　変更点:刃の材質 耐久刃→汎用刃

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.