

品番：EA338AK-43

品名：φ63mm/260mm パイプカッター(塩ビ用/ラチエット式)



販売価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/17 07:16現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0036ページ0187ページ		



スマートカット工法で切終わりがパチンと跳ねにくくパイプ割れを大幅に軽減します

仕様

切断能力	φ63mm(VP50)	全長	260mm
刃長(mm)	65	材質	本体:アルミ合金、鉄、鋼 ブレード:特殊工具鋼
重量(g)	480		

女性の握力(約20kg)でもVP50を切断できます。

バネの力で刃をオーブンさせるため、狭い箇所や連続作業時に片手でスピーディーに作業ができます。

ラチエット式

キワギリ対応商品のため狭小スペースでの切断作業が可能

替刃交換が簡単です。

スマートカット工法で切終わりがパチンと跳ねにくくパイプ割れを大幅に軽減します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.