

品番：EA338AR-3

品名：φ89mm/355mm ハ°イ°カッター-(ACドレンパイプ用)



販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0036ページ		



#### 仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	427199
適応パイプ	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管	適応パイプ径	φ76~89mm (呼び:50・65)
全長	355mm	重量	1430g

美しく切断!空調ドレン管用カッター

ワレやヒビ、バリ、カエリ、切粉もなく、直角に美しく切断します。

発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。

極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現。

クボタケミックスKCドレンパイプ / 積水化学工業ACドレンパイプ対応

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.