

品番：EA338DD

品名：295mm ダクトモールカッター



販売価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/20 22:18現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0243ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	DCM-90
切断能力	直角切断:幅90mm以下 45°切断:幅60mm以下	全長	295mm
刃長	115mm	重量	600g

床配線用、屋内配線用、リフォーム配管用等、多くの樹脂製保護カバーの切断が可能

工具先端に取り付けられたストッパはスライド式

材料に合わせてスライドさせることで常に材料をベストな位置で切断可能

片側のストッパの向きを変えれば45°切断が思いのまま

床の角度、直角でカバーしきれない箇所にも対応できる優れた機能

ハンドルを開ければ自動で刃が開くワンタッチオープン機能

片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。

塩ビカッターの技術を生かしたラチェット機構、ダブルの性能で切り屑を一切出さない軽快な切断を実現

※ケーブル等、金属の切断には使用しないでください。

代替品

品番	EA338KF-11
----	------------



コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.