

品番：EA338KE

品名：6-35mm プラスチックパイプカッター



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/26 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0187ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	94 10 185
切断能力	φ6~35mm	全長	185mm
ブレード長	35mm	重量	583g
材質	本体:アルミニウムダイカスト ブレード:強化特殊工具鋼		

てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのプロレードで少ない力でパイプを切断できます。

人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。

ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。

ラチェット式

オープンスプリング付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.