

品番：EA338KE-16

品名：φ32・40・50mm プラスチックパイプカッター(肉厚用)



販売価格	9,670円(税抜) / 10,637円(税込)		
カタログ価格	9,670円(税抜) / 10,637円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 00:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	90 23 02 BK
切断能力	φ32・40・50mm	肉厚	2.5~3.5mm
全長	202mm	材質	本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:スチール
重量	294g		

肉厚プラスチックパイプ用パイプカッター

切断箇所がしっかり見えるので正確な位置決めができます。

プラスチックパイプをワンステップで簡単に切断し、直接面取り可能

摩耗した刃は工具不要で交換可能

1つの替刃本体の両側に刃がついているので、摩耗したらひっくり返して使用できます。

代替品

	品番 EA338KE-16A コメント 価格訂正の為
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.