

品番：EA338KE-16A

品名：φ32・40・50mm プラスチックパイプカッター(肉厚用)



販売価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	90 23 02 BK
用途	PP、PVC、プラスチックパイプに	切断能力	φ32・40・50mm
肉厚	2.5~3.5mm	全長	202mm
材質	本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:スチール	重量	294g

肉厚プラスチックパイプ用パイプカッター

パイプを切断すると同時に面取りも自動で行われるので、バリ取りの必要がありません。

切断箇所がしっかり見えるので正確な位置決めができます。

最短10mm程度の長さでも切り落とすことができ、現場での微調整に役立ちます。

摩耗した刃は工具不要で交換可能

1つの替刃本体の両側に刃がついているので、摩耗したらひっくり返して使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.