

品番：EA338KE-4

品名：φ20-50mm プラスチックパイプカッター



販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/28 08:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0187ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	90 22 10 BK
用途	プラスチック管・シーリングスリーブ用 カッター	切断能力	φ20~50mm
切断可能厚	2.4mm	全長	72mm
重量	70g	材質	本体:強化プラスチック 刃:ゾーリングゲン製ステンレス鋼

手にしっかり馴染み切り屑の出にくいパイプカッター

高温プラスチックの排水管や電線管を短時間で切断できます。

刃を180°回転させるとシーリングスリーブも切断可能
壁から約2~3mmの位置で切断できます。

中央に刃がある時は様々な種類のパイプをカットし、刃を180°回転させ外刃でシーリングスリーブも切断できます。

替刃2枚付き

安全な持ち運びのためのロック機能付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

