




品番：EA338R-2

品名：1/4" - 2" フラスチックパイプカッター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 28,500円(税抜)／ 31,350円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 28,500円(税抜)／31,350円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2025/05/04 18:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0186ページ                      |      |   |



スラストベアリング内蔵のクイックアクションモデル。サイズ合わせにスムーズな操作を実現

仕様

|                             |               |      |             |
|-----------------------------|---------------|------|-------------|
| メーカー                        | リジッド(RIDGID)  | 型番   | 31647       |
| 適合管外径(塩ビ管呼び)                | 1/4"～2"(8～50) | 切断能力 | 10～63mm     |
| 全長                          | 300mm         | 材質   | 本体:アルミダイカスト |
| 重量(g)                       | 920           |      |             |
| クイックアクション                   |               |      |             |
| 塩ビ、ポリエチレン管用                 |               |      |             |
| ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。     |               |      |             |
| クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。 |               |      |             |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.