品番: EA339AB-3

品名:35-66mm パイプカッター(鋼管用・ラチェット式)



販売価格	62,500円(税抜)/68,750円(税込)				
カタログ価 格	62,500円(税抜)/68,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/17 05:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0190ページ				









仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	PCR3-66
能力(パイプ外径)	φ35~φ66mm	サイズ	335(L)×135(W)×62(H)mm
重量	1750g	対象管	鋼管(厚さ:~3.8mm) ステンレス鋼管(厚さ:1.5~3.0mm)

自動送り機構

鋼管、ステンレス鋼管用替刃1枚付

ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも楽々作業できます。

切粉・火花・カエリが発生しにくい専用刃がついています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.