

品番：EA339R

品名：27-60mm パイプカッター(4枚刃)



販売価格	61,300円(税抜)／ 67,430円(税込)		
カタログ価格	61,300円(税抜)／67,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/14 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	1391ページ1394ページ1742ページ		



4枚刃のため、100°回すことで切断できます

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	32870
4枚刃のため、100°回すことで切断できます。			
能力	パイプ外径:27～60mm パイプ厚み:～約6mm	適合管外径	呼:20～50mm(3/4¥"～2¥")
全長(mm)	421(最大開口時)	重量	3.1kg
1回転できないような狭い場所での切断用に最適。			
短めのハンドルは、特に窮屈なスペースを考慮して設計してあります。			
替刃はEA339R-1(標準刃), EA339R-2(ステンレス刃)をご使用ください。			
刃を固定している軸をポンチで叩き、刃を取り出し交換します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.