

品番：EA340RZ-2

品名：φ8mm×21m 電動ル式排水管清掃機(フレックスシャフト)



販売価格	197,000円(税抜) / 216,700円(税込)		
カタログ価格	197,000円(税抜) / 216,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/05 15:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0202ページ		



軽量でコンパクトな先端チェーン回転式ドレンクリーナー。管内壁まで効率よく清掃可能 (適応管径: 50~100mm、清掃距離: 最大約21m)

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	64278
商品名	K9-204 フレックスシャフト	セット内容	本体×1 チェーンノッカー(50mm、102mm×各1) 潤滑油(118mL) 六角棒レンチ(3mm、4mm×各1) 交換用ナイロンチューブカバー(64mm、102mm、305mm×各1) アクセサリ用バッグ
ケーブルサイズ	φ8×21m	清掃可能パイプ径	50~100mm
シャंक径	8mm	ドラム回転数	0~2500rpm
本体重量	16.9kg	セット重量	20kg
サイズ(mm)	615(W)×27.4(D)×615(H)		

パイプ壁面まで清掃できます。

管内検査カメラ併用可能。

軽量コンパクトで持ち運びが簡単。

シンク、浴槽、シャワー、小便器等の柔らかい詰まりやグリース除去に。

電動ドリルの取り付けにより使用可能です。

コードレスなので準備、持ち運びが楽です。

チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。

管内検査カメラ併用可能、管内の様子を確認しながら清掃できます

ケーブルは柔軟性に優れたナイロンチューブカバーに覆われ、そのままドラムに収納できるので屋内の清掃現場でも床を汚しません

管種・汚れに応じて先端部を交換可能。先端のチェーンノッカーは標準タイプと超硬チップ付(別売アクセサリ)の2タイプをご用意。堆積物の種類に応じて選択可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.