

品番 : EA345AA-2

品名 : ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/15 09:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2575ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	RDP-01
全揚程	12m	揚水量	10~12L/分
使用ホース内径	15mm	適応電気ドリル回転数	1600rpm
シャフト径	6.35mm	サイズ	100(W)×80.5(D)×55(H)mm
材質	本体: プラスチック ロータ: 耐油性ニトリルゴム	重量	160g
用途	水、汚水などの移送や給排水に	付属品	●ホースバンドx2
使用条件	適正水温(°C): 5-50		

オイルに使用可能(粘度の高いものを除く)

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。

給排水ポンプとして使用できます。

六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

