

品番：EA345AA-2

品名：ミニポンプ・電気ドリル用(φ15mmホ-入)



販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/04 09:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2512ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	RDP-01
用途	水、汚水などの移送や給排水に	全揚程	12m
揚水量	10~12L/分	使用ホ-ス内径	15mm
適応電気ドリル回転数	1600rpm	シャフト径	6.35mm
サイズ	100(W)×80.5(D)×55(H)mm	材質	本体:プラスチック ロータ:耐油性ニトリルゴム
重量	160g	使用条件	適正水温(℃):5-50
付属品	●ホ-スバンドx2		

電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。

オイルに使用可能(粘度の高いものを除く)

六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

