

品番：EA345CD-50

品名：AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用)



販売価格	30,300円(税抜)／ 33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜)／33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2026/03/28 09:31現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2514ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AMG-4000
周波数	50Hz	電流	3.9A
消費電力	340W	出力	170W
電源	AC100V	口径(mm)	32/40/50
全揚程	7.2m	吐出量	150L/分
運転開始水位	120mm	運転可能最低水位	20mm
使用可能水深	5m	サイズ(mm)	183×178×305(H)
重量(kg)	3.7	材質	樹脂
コード長	5m	付属品	竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
土木、建築現場の汚水排水などに			
サビに強い樹脂製ボディ			
長時間の運転も安心な過熱保護装置付			

代替品

	品番 EA345EM-50 コメント メーカー違い/仕様ご確認下さい
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.