


品番 : EA345EL-50

品名 : AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/24 03:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2515ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	YK-525
周波数	50Hz	出力	180W
口径(mm)	25	全揚程	9.5m
吐出量	95L/分	サイズ(mm)	φ153×240(H)
重量(kg)	3.9	電源	AC100V
使用可能ホース内径	15・20・25mm	定格電流	3.9A
消費電力	358W	電源コード長	4m
推奨漏電遮断器	定格容量15A/定格感度電流15mA	発電機必要容量	1.2kW以上
連続使用時間	24時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	最低起動水位目安	6cm
最大延長コード長さ	0.75m ³ /時:20mまで 1.25m ³ /時:40mまで	接続ねじ	Gねじ
残水水位目安	1cm	液温	5~40℃
付属品	タケノコニップル(15mm)、タケノコニップル(20mm)、タケノコニップル(25mm)、カップリング、カップリング		

パッキン、ジュピリバンド
(φ16~25mm)、ジュピリバンド
(φ20~32mm)、取扱説明書

非自動型

清水用

散水・残水処理に

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

水源近くの散水にピッタリ!

家庭用の給・排水に

園芸用の散水・給水に

洗車の水の汲み上げに

風呂水を洗濯機に

※循環用には使用しないでください。

サーマルプロテクター(焼付防止安全装置)を内蔵で24時間の連続運転可能。(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)

【※注意※】

- ・このポンプは【清水専用】です。それ以外の液体を使用した場合には保証対象外となります。
- ・清水とは、水道水、濁りのない井戸水・農業用水を示します。ただし、清水でも飲料水や食品用には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.