品番: EA345G-2A

品名: AC100V バスポンプ(タイマー付)



販売価格	<b>6,920円</b> (税抜) / 7,612円(税込)				
カタログ価 格	6,920円(税抜)/7,612円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/22 09:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2135ページ				











## 仕様

メーカー	ミツギロン	型番	DP-03
商品名	デジPOMPA	全揚程	1.5m
吐出量	8.0L/分(揚程1.0m時) 6.0L/分(揚程1.5m時)	入力電圧	AC100V/30VA
出力電圧	DC11V/1.3A	運転時間	最大15分/回
サイズ	電源器:52×45×132mm ポンプ:57×36×92mm ホース: φ15mm×3m ホースホルダー:154×30×178mm ホース取付板:61×34×56mm 収納BOX:125×260×165mm	コード長	ポンプコード:3m
適合ホース	内径φ15mm×最長5m以内	セット内容	タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌 ホース、ホースホルダー、収納ボックス
重量	715g	使用可能温度範囲	周囲温度:5~35℃ 水温:5~45℃
材質	電源器:PC、PVC ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP ポンプコード:PVC ホース:PVC、PP ホース取付板:ABS		

タイマー付のため希望の水量で自動調整します。

## 電源器はコンセントと一体化

ホースを固定できるホルダー付

タイマーは分単位で設定可能です。(最大設定時間15分)

## 代替品



**品番** EA345G-1A

コメント 同型 タイマー無し

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.