

品番：**EA345GF-10A**

品名：40mmx10m 水中ポンプ用ホース



販売価格	<b>2,790円</b> (税抜) / 3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 5</b> (2026/05/17 10:49現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2515ページ		



#### 仕様

ホース径(mm)	40	全長(m)	10
常用圧力	0.5MPa	標準内径(mm)	41
標準肉厚(mm)	1.25	重量	205g/m
入数	1巻	材質	軟質PVC、ポリエステル繊維
使用温度範囲	-10℃~60℃		

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。

軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.