

品番：EA345JC-160

品名：AC100V/350W(60Hz)/25mm 水中ポンプ(高圧)



販売価格	34,600円(税抜)／ 38,060円(税込)		
カタログ価格	34,600円(税抜)／38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/22 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

清水用			
果樹・庭園の散水や住宅外壁の洗浄などに			
従来品に比べ約180%の高水圧、散水ノズルも使用可能です。			
電源	AC100V	周波数	60Hz
出力	150W	口径(mm)	15・25
サイズ(mm)	φ 140×253(H)	重量(kg)	4.9
全揚程	5m	最大全揚程	15m
吐出量	53.75L/分	最大吐出量	60L/分
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.