品番: EA345K-11A

品名:25mm エンジンポンプ(2サイクル)



販売価格	80,100円(税抜)/88,110円(税込)				
カタログ価 格	80,100円(税抜)/88,110円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/21 17:55現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2576ページ				



## 仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	TE4-25MC			
清水、一般排水用(異物通過径:2.5mm以下)						
空冷2サイクルガソリンエンジン						
始動方式	リコイルスターター式	総排気量	25.6ml			
使用燃料	2サイクル専用混合油	口径	吸込×吐出:25×25mm			
エンジン出力	最大:0.8kw(1.09PS)	最大全揚程	35m			
最大吐出量	0.13m3/分	タンク容量	0.6L			
燃費	477g/kWh	サイズ	248×318×339(H)mm			
重量	5.8kg	付属品	ホースカップリングセット一式、 ストレーナー×1、 ホースバンドー式、 エンジン用工具一式、 吸込ホースセット( <i>ф</i> 25mm·3m)ー 式、			
工場や水道・電気工事の排水、田畑への灌漑などに。						