品番: EA345K-2A

品名: 4.1 PS/25mm エンジンポンプ(4サイクル)



販売価格	290,200円 (税抜)/319,220円(税込)				
カタログ価 格	290,200円(税抜)/319,220円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 21:12現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2576ページ				



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	TED4-50A			
清水、泥水用						
空冷4サイクルOHCガソリンエンジン						
始動方式	リコイルスターター式	総排気量	171cm3			
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	口径	吸込×吐出:50×50mm			
エンジン出力	定格:3.0kW(4.1PS)、 最大:3.6kW(4.9PS)	最大全揚程	27m			
最大吐出量	0.6m3/分	タンク容量	3.9L			
サイズ	435×570×470(H)mm	重量	38.3kg			
付属品	カップリング×2、 カップリングハンドル×2、 カップリングパッキン×2、 ホースバンド×3、 ストレーナー×1					
土木建築工事で発生する泥水に対応した、強力排水タイプ。						

株式会社エスコ