品番: EA345PG-60

品名: AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/雑排水



販売価格	50,400円 (税抜)/ 55,440円(税込)					
カタログ価 格	50,400円(税抜)/55,440円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 07:26現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	2577ページ					



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	50PLS2.25S
サイズ	150×342×220(H)mm	最大吐出量	220L/分
重量	6.7kg	電源	単相100V
周波数(Hz)	60	出力(W)	250
口径(φmm)	50	全揚程(m)	2m
付属品	キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器		

雑排水用

可搬時に便利なハンドル付

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。

池の取水や定水位の水槽の排水、狭い会所やU字溝の排水、業務用厨房排水に

株式会社エスコ