

品番：EA345RJ-60A

品名：三相200V/750W(60Hz)/50mm 水中ポンプ(オート)



販売価格	121,000円(税抜) / 133,100円(税込)		
カタログ価格	121,000円(税抜) / 133,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/24 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2514ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	KTVE2.75
電源	三相200V	周波数	60Hz
出力(kW)	0.75	口径(mm)	50
サイズ(mm)	200×155×422(H)	重量(kg)	13.3
全揚程	10m(吐出量0.18m ³ /分)	最大全揚程	16m
吐出量	180L/分	最大吐出量	300L/分
一般工事中用、中型軽量タイプ			
電極式自動運転型			
コンセントプラグはついていません。			
プラグ別売			
低水位を感知してオフになります。			
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

