品番: EA345RP-60

品名: AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(海水用)



販売価格	89,700円(税抜)/98,670円(税込)				
カタログ価 格	89,700円(税抜)/98,670円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 05:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2578ページ				





## 仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	40TM2.25S
用途	海水の排水	電源	AC100V
始動方式	コンデンサ運転	周波数	60Hz
出力	250W	口径	40mm
サイズ	236×162×360(H)mm	重量	6.7kg
全揚程	6.5m	最大全揚程	9m
吐出量	80L/分	最大吐出量	220L/分

海水用

接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.