


品番：EA345RX-60

品名：AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用)



販売価格	49,600円(税抜)／ 54,560円(税込)		
カタログ価格	49,600円(税抜)／54,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/27 14:02現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2514ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	HSD2.55S
電源	AC100V	周波数	60Hz
出力	550W	口径	50mm
サイズ	186×241×391(H)mm	重量	14kg
全揚程	9m	最大全揚程	13m
吐出量	100L/分	最大吐出量	220L/分
土木、工事現場の泥水排水用			
高クロム鋳鉄インペラ採用			
ハイスピン羽根車と攪拌羽根が強力に泥水を排水			
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.