


品番 : EA345RY-350

品名 : AC100V(50Hz)/80mm 水中ポンプ(一般工事用)



販売価格	73,100円(税抜) / 80,410円(税込)		
カタログ価格	73,100円(税抜) / 80,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/25 17:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2514ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	HS3.75SL
周波数	50Hz	出力	750W
口径(mm)	80	電源	単相100V
全揚程	6.5m	吐出量	250/分
サイズ(mm)	φ184×425(H)	重量(kg)	19.6

一般工事排水用

NETIS登録商品

アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど
軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。

軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造

安定した吐出量のハイスピンタイプ

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応
できるスパイラルケーシングの普及タイプです。

非自動運転型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.