


品番：EA345RY-50

品名：AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工事用)



販売価格	51,600円(税抜) / 56,760円(税込)		
カタログ価格	51,600円(税抜) / 56,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/27 14:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2514ページ		



全揚程 (m)	吐出量 (L/min)
0	270
3	130
6	0

吐出量 (L/min)	消費電力 (W)
0	0
130	400
270	400

仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	HSN2.4S
電源	AC100V	周波数	50Hz
出力	400W	口径	50mm
サイズ	φ193×337(H)mm	重量	12.2kg
全揚程	6m	最大全揚程	9m
吐出量	130L/分	最大吐出量	270L/分
材質	外装: 鋳物、ケーシング: 鋳物、羽根車: ウレタンゴム、主軸: SUS403		

一般工事排水用

雨水、湧水、工事排水、土砂水

軟弱異物(枯葉等)に目詰まりしにくいストレーナ採用

安定した吐出量のハイスピンタイプ

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

